

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #66-789 KONTAKT



1



€1.346,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.346,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Infrarot

Durchmesser (mm):
100.00

Höhe (mm):
33.7

Innendurchmesser (mm):

55.5
Modellnummer: RL5064B-880-IC
Mount: Barrel Mount
Betriebstemperatur (°C): 0-65
Außendurchmesser (mm): 100.00
Gewinde: M4 x4
Wellenlänge (nm): 880.00
Arbeitsabstand (mm): 6 - 64
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Anzahl LEDs: 64.00
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Ring Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)