

86 mm D. x 134 mm BW, mit Aluminium beschichtet, elliptischer Reflektor



Precision Ellipsoidal Reflectors

Produkt #68-797 3-4 TAGE



1



€351,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€351,00

Stk. 11+

€307,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: BOROFLOAT®

Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)

Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @400 - 700nm

Art der Beschichtung: Metal
Lochdurchmesser (mm): 20.0
Höhe (mm): 46.0
Innendurchmesser (mm): 81
Außendurchmesser (mm): 86.00 +0.0/-0.5
Typ: Specialty Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Distance to Focal Point f₁ (mm) : 14
Distance to Focal Point f₂ (mm): 134

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen