

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#88-509**

KONTAKT



1



€1.139,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.139,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Blue

Modellnummer:
BX0808-455-IC

Betriebstemperatur (°C):
0 to 60

Größe (mm):

267.5 L x 267.5 W x 20.1 D
Wellenlänge (nm): 455.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Anzahl an Kanäle: 1.00
Aktive Fläche (Inch): 8 x 8
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Backlight
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)