

900 Rillen, 12,7mm quadr., 500nm gerilltes Beugungsgitter



Reflective Ruled Diffraction Gratings

Produkt #64-399 3-4 TAGE

- 1 +

€80,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€80,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
900

Blaze-Wellenlänge (nm):
500

Blaze-Winkel (°):
13.00

Größe (mm):
12.7 x 12.7 ±0.5

Freie Apertur (%) : 90
Beschichtung : Bare Aluminum
Aufbau : Ruled Grating
Rillenausrichtung : Parallel to Short Dimension
Länge (mm) : 12.70
Substrat : ☐ Float Glass
Dicke (mm) : 6.00 ±0.5
Typ : Reflective Diffraction Grating
Breite (mm) : 12.70
Ausrichtung Rillen zum Rand (°) : ±0.5
Absolute Peak-Effizienz, typisch (%) : 80
Durchschnittliche Peak-Effizienz, typisch (%) : >72

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen