

Irisblende Nullapertur, brüniert



Nullapertur

Produkt #57-592 KONTAKT

- 1 + **€237,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€237,00

Stk. 5+
€209,60

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Min. Apertur (mm): 0.00
Max. Apertur (mm): 60.0
Außendurchmesser (mm): 94.0

Aufbau: Anodized Aluminum Alloy, Burnished Leaves
Verstellwinkel Hebel (°): 98.00
Länge Verstellhebel (mm): 25.00
Stellung Verstellhebel (mm): 4.50
Größe Verstellhebel (mm): 14.00 x 2.00
Anzahl Lamellen: Two sets of 8
Betriebstemperatur (°C): <250
Pingewinde: N/A
Dicke (mm): 9.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform