

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#48-939-INK**

3-5 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€49,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€49,50

Stk. 10+
€44,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-12.00
Substrat: NSF11
Blende: 1.33
Numerische Apertur NA: 0.38
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Typ: Double-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): -12.41
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Randdicke ET (mm): 2.43
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁=R₂ (mm): -19.16
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen