

AI LED-Musterprojektor, 625nm, rot

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#87-449** 3-4TAGE

- 1 + **€740,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€740,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Red

Modellnummer:
SL191-625IC

Wellenlänge (nm):
625.00

Strichplattendurchmesser (mm):

20.8

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#66-855](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Beleuchtungsart:
LED Illuminator

Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

Hersteller:
Advanced Illumination

Gehäusegeometrie:
Spot Light

Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 233:
[Contains SVHC\(s\)](#)