

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front)



Produkt #17-090

3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)



1



€473,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€473,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Alvium
Modellnummer: 1800 U-1240c
Sensortyp: Sony IMX226
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/1.7"
Auflösung (Megapixel): 12.22
Pixel (h x v): 4,024 x 3,036
Pixelgröße, h x v (µm): 1.85 x 1.85
Sensorfläche, h x v (mm): 7.4 x 5.6
Bildrate (fps): 29.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: 177µs - 10s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 3.1
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 60
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 65
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform