

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2050m, 1“, 20,2 MP, C-Mount, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front)



Produkt #14-893 3-4TAGE

Ähnliche Kameras



1



€672,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€672,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Avium
Modellnummer: 1800 U-2050m
Sensortyp: Sony IMX183
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 20.20
Pixel (h x v): 5,496 x 3,672
Pixelgröße, h x v (µm): 2.4 x 2.4
Sensorfläche, h x v (mm): 13.1 x 8.8
Bildrate (fps): 17.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: 17µs - 10s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 3.2
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 60
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 65
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform