

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse)

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing (Front)



+3

Produkt **#14-876** [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)



1



€557,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€557,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ:
Color Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Alvium
Modellnummer: 1800 U-319c
Sensortyp: Sony IMX265
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 3.20
Pixel (h x v): 2,064 x 1,544
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 7.1 x 5.3
Bildrate (fps): 53.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: 175µs - 10s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 2.2
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 30 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 45
Mount: C-Mount
Gehäuse: Partial
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform