

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras



Produkt #19-549

KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)



1



€294,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€294,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ: NIR Camera
Hersteller: Allied Vision
Gewinde: 1/4-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Avium
Modellnummer: 1800 U-501m NIR
Sensortyp: ON Semi AR0522
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/2.5"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (µm): 2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm): 5.7 x 4.3
Bildrate (fps): 68.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: 8µs - 0.48s @ 450/375 MBps 13µs - 0.84s @ 200 MBps
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 2.2
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 33 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 60
Mount: CS-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 62
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

