

Basler ace acA720-520uc USB 3.0 Kamera, Farbe



Produkt #11-499 3-4TAGE

Ähnliche Kameras



1



€399,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€399,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: acA720-520uc
Sensortyp: Sony IMX287
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Global
Sensorformat: 1/2.9"
Auflösung (Megapixel): 0.40
Pixel (h x v): 720 x 540
Pixelgröße, h x v (µm): 6.9 x 6.9
Sensorfläche, h x v (mm): 4.97 x 3.73
Bildrate (fps): 525.00
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: Freely Programmable
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 3
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 80
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0
Betriebssystem: Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

