

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



C-Mbunt Helicoid Movement Barrel, #11-131



Produkt #11-131 3-4 Tage



1



€347,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€347,00

Stk. 5+

€323,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Verstellweg (mm):
16.0

Typ:
Helicoid Barrel

Optikdurchmesser (mm): 25.0
Tubuslänge (mm): 55.0
Gesamtlänge (mm): 59.5
Optiktyp: Circular
Außendurchmesser (mm): 45.0
Gewindeart: C-Mount
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Funktion: Optic Mount (Linear Adjustment)
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 20.6
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 2.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen