

Grob, 1/4-20 Gewindeschraube, Zahnstange



Rack and Pinion Movement

Produkt #54-793 3-4 TAGE

- 1 +

€423,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€423,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
Rack and Pinion Block: 50 H x 30 W x 50 L

Verstellweg (mm):
35 (+23/-12) in Y

Typ:
Rack and Pinion Mount

Verstellweg pro Umdrehung (mm):
25.5

Belastbarkeit (kg):

2.00
Hinweis: 1/4-20 Stud
Art der Bewegung: Linear (Y)
Type of Adjustment: Coarse Movement
Optical Centerline from Post (mm): 51.00
Mounting Post Hole and Thread: 3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen