

# Grob/fein, 1/4-20 Gewindeschraube, mit Rotation, Zahnstange



#59-322

Produkt #59-322 3-4 TAGE

- 1 +

€571,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€571,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Größe (mm):**  
Rack and Pinion Block: 50 H x 30 W x 50 L

**Verstellweg (mm):**  
35 (+23/-12) in Y

**Typ:**  
Rack and Pinion Mount

**Verstellweg pro Umdrehung (mm):**  
25.5 coarse, 3.2 fine

**Belastbarkeit (kg):**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.00                                                                              |
| <b>Hinweis:</b><br>1/4-20 Stud                                                    |
| <b>Art der Bewegung:</b><br>Linear (Y), Rotation                                  |
| <b>Type of Adjustment:</b><br>Coarse/Fine Movement                                |
| <b>Optical Centerline from Post (mm):</b><br>51.00                                |
| <b>Mounting Post Hole and Thread:</b><br>3/4" Diameter Post<br>1/4-20 Tapped Hole |

Konformität mit Standards

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>          |