

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Verfahrenweg



#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English



Produkt #16-711 3-4 Tage

- 1 +

€110,00

+ WARENKORB
Stk. 1-9
€110,00
Stk. 10+
€97,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem: Dovetail
Verstellung: Lead Screw
Orientierung Verstelle­s­schraube: Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 30 x 30
Verstellweg (mm): 8
Verstellweg (Zoll): 0.31
Aufbau: Matte Black Finish Brass
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 5
Gewinde: (1) ¼-20, (8) 2-56
Bühnengröße (Zoll): 1.18 x 1.18
Abweichung von gerader Linie (µm): 10
Mitgelieferte Werkzeuge: 4X 2-56, 5/16"L Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen