

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Verfahrenweg



#16-712: Dovetail Stage, 40mm SQ, English



Produkt #16-715 3-4 Tage

- 1 +

€135,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€135,00

Stk. 10+

€119,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem: Dovetail
Verstellung: Lead Screw
Orientierung Verstelle­schraube: Center Drive
Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 40 x 40
Verstellweg (mm): 14
Verstellweg (Zoll): 0.55
Aufbau: Matte Black Finish Brass
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 10
Gewinde: (1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Bühnengröße (Zoll): 1.57 x 1.57
Abweichung von gerader Linie (µm): 10
Mitgelieferte Werkzeuge: 4XM3 x 0.5, 8mmL Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X2.5mm Allen Wrench

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen