

FG1 LaserShield Komfortbrille



Produkt #12-746 Lagernd

1 €370,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€370,00
Stk. 6+
€333,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Clear

Optische Dichte OD:
>3 @ 850 - 2800nm
>4 @ 900 - 2600nm
>5 @ 950 - 1010nm

>7 @ 1010 - 1500nm
>5 @ 1500 - 2350nm
>5 @ 2800 - 10,600nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
75

Zertifizierung EN 207/208:
DIR LB3 + MLB3Y @ 850-900nm, DIR LB4 + MLB4Y @ 900-950nm, DIR LB5 + MLB5Y @ 950-1,000nm, DIR LB6 + MLB6Y @ 1,000-1,063nm, D LB6, IR LB7 + MLB7Y @ 1,063-1,400nm, DIR LB4 + MLB2 @ 1,400-1,600nm, DIR LB4 @ 1,600-2,200nm, DI LB4 @ 2,900-3,200nm + 9,000-11,000nm

Filtermaterial:
Glass

Filter:
LS17

Art:
Adjustable Temples Wrap Around

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

