

# Hoya Bandpassfilter aus Farbglas B390 (UV-VIS), 50 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt **#18-784** 3-4 TAGE

Weitere Bandbreiten

- 1 +

€108,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€108,00

Stk. 11+

€96,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
50.00

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>390.00              |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.57                             |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>125.00                |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">Hoya B390</a>    |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                           |
| <b>Farbe:</b><br>Blue-Violet                               |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                       |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.50                                 |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.1                        |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                             |
| <b>Wellenlänge:</b><br>UV-VIS                              |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br>≤2                  |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                        |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |