

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#18-840** □ Lagernd



1



€32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.50

Grenzwellenlänge (nm):  
390.00 ±5

Dichte (g/cm³):  
3.29

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">Hoya L39</a>     |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                           |
| <b>Farbe:</b><br>Clear                                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                       |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>440              |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.50                                 |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.1                        |
| <b>Typ:</b><br>Longpass Filter                             |
| <b>Wellenlänge:</b><br>UV                                  |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                        |
| <b>Reflexionsfaktor P<sub>d</sub>:</b><br>0.90             |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                       |
| <b>Δλ (nm):</b><br><40                                     |
| <b>TH (%):</b><br>>85                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |