

Langpassfilter aus Farbglas Hoya R64 (640 nm), 50,8 mm quadratisch, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt **#18-886** ☐ Lagernd

-

1

+

€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00

Stk. 11+
€78,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.8 x 50.8

Grenzwellenlänge (nm):
640.00 ±5

Dichte (g/cm³):
2.68

Glas-/Filternummer: Hoya R64
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Red
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 555
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen