

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #18-890 3-4TAGE

⊖ 1 ⊕

€44,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€44,00

Stk. 11+

€39,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Grenzwellenlänge (nm):
700.00 ±10

Dichte (g/cm³):
2.86

Glas-/Filternummer: Hoya R70
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 525
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <45
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen