

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#18-788** 3-4 TAGE

☐ Weitere Bandbreiten



1



€108,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€108,00

Stk. 11+

€96,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 830.00
Dichte (g/cm³): 2.75
Halbwertsbreite FWHM (nm): 260.00
Glas-/Filternummer: Hoya RT830
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: IR
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): ±0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen