

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas U330 (UV), 50 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt **#18-764** 3-4TAGE

Weitere Bandbreiten

- 1 +

€169,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€169,00

Stk. 11+

€149,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 330.00
Dichte (g/cm³): 2.78
Halbwertsbreite FWHM (nm): 140.00
Glas-/Filternummer: Hoya U330
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): ±0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen