

Langpassfilter aus Farbglas Hoya UV34N (340 nm), 12,5 mm Durchmesser, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #18-815 3-4TAGE

⊖ 1 ⊕ **€32,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00

Stk. 11+
€28,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
340.00 ±7

Dichte (g/cm³):
4.01

Glas-/Filternummer: Hoya UV34N
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 447
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.88
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen