

Langpassfilter aus Farbglas Hoya UV34N (340 nm), 25,4 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #18-818 3-4TAGE

⊖ 1 ⊕ **€44,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€44,00

Stk. 11+
€39,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Grenzwellenlänge (nm):
340.00 ±7

Dichte (g/cm³):
4.01

Glas-/Filternummer: Hoya UV34N
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 447
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.88
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen