

Langpassfilter aus Farbglas Hoya Y52 (520 nm), 12,5 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #18-872 Lagernd

1 €32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00

Stk. 11+
€28,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 12.50
Grenzwellenlänge (nm): 520.00 ±5
Dichte (g/cm³): 2.68

Glas-/Filternummer: Hoya Y52
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Yellow
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 560
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <25
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen