

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#18-876** □ Lagernd



1



€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€88,00

Stk. 11+

€78,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Grenzwellenlänge (nm):
520.00 ±5

Dichte (g/cm³):
2.68

Glas-/Filternummer: Hoya Y52
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Yellow
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 560
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <25
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen