

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-871

3-4TAGE

-

 1

+

€4.125,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.125,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
1000

Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm):
0.001

Designwellenlänge DWL (nm):
1040 ±20

Minimale Effizienz (%):

≥94 @ 1040nm
Größe (mm): 120.00 x 20.00
Einfallswinkel (°): 31.3 ±1
Freie Apertur CA (mm): 115.00 x 18.00
Beschichtung: Dielectric
Aufbau: Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm): 120.00
Modellnummer: 1378053
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 0.95 ±0.050
Typ: Transmission Diffraction Grating
Breite (mm): 20.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): 0.1 (typical)
Polarisation: S and P
Hinweis: S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen