

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #12-738

3-4 TAGE



1



€234,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€234,00

Stk. 6+

€210,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Green

Optische Dichte OD:
>6 @ 190 - 450nm
>1 @ 700 - 770nm
>2 @ 770 - 1840nm

>3 @ 820 - 1720nm
>4 @ 870 - 1600nm
>5 @ 940 - 1070nm
>1 @ 1840 - 1950nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
19

Zertifizierung EN 207/208:
D LB6 + R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @ 315-400nm, DIR LB1 @ 700-770nm, DIR LB2 @ 770-820nm, DIR LB3 @ 820-865nm, DIR LB4 @ 865-940nm, DIRMLB5 @ 940-1,064, DIRMLB4 @ 1,064-1,400nm, DI LB2 @ 1,400-1,850nm, DI LB1 @ 1,840-1,950nm

Filtermaterial:
Polymer

Filter:
LS09

Art:
Adjustable Temples Wrap Around

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)