

Isuzu ISK150 Wärme absorbierender Farbglasfilter, 25 mm Durchmesser



Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

Produkt #15-705 3-4 Tage

- 1 + **€49,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€49,00

Stk. 10+

€43,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.25

Optische Dichte OD:
2.33 @ 1064nm

Freie Apertur CA (mm):
22.5

Grenzwellenlänge (nm): 728.00 ±13
Dichte (g/cm³): 2.58
Glas-/Filternummer: Isuzu ISK150
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Min. Transmission (%): ≥84 @ 400 - 550nm
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.516
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 560
Dicke (mm): 3.00 ±0.38
Typ: IR Cut-Off Filter
Parallelität (Bogenminuten): 3
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Oberflächenebenheit (P-V): 3λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen