

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Adjustable Bridge Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

Produkt #18-352 Lagernd



1



€234,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€234,00

Stk. 6+

€210,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Green

Optische Dichte OD:
>5 @ 190 - 435nm
>1 @ 650 - 680nm
>2 @ 680 - 720nm
>5 @ 730 - 1085nm
>6 @ 745 - 765nm
>7 @ 755, 1064nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%): 36
Zertifizierung EN 207/208: D LB8 + R LB4 @ 190-315nm, D LB4 + IR LB6 @ 315-430nm, DIR LB1 @ 650-680, DIR LB2 @ 680-720, DIR LB5 @ 730-1,085nm, DIR LB6 @ 745-765nm, D LB6 + IRMLB7 @ 750-760nm, D LB6 + IRMLB7 @ 1,063-1065nm
Filtermaterial: Polymer
Filter: LS07
Art: Adjustable Bridge Wrap Around

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen