

Laserschutzbrille LS19, Komfortbrille, verstellbare Bügellänge



Produkt #17-639 3-4 TAGE

- 1 + **€272,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€272,00
Stk. 6+
€244,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Grey

Optische Dichte OD:
>5 @ 1025 - 1075nm
>6 @ 1035 - 1070nm
>7 @ 1045 - 1065nm

>2 @ 1450 - 1650nm
>3 @ 1651 - 1775nm
>4 @ 1776 - 3000nm
>5 @ 1980 - 2550nm
>5 @ 5200 - 11,000nm
>6 @ 9000 - 10,600nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
23

Zertifizierung EN 207/208:
DIRMLB5 @ 1025 - 1075nm, DIRMLB6 @ 1035 - 1070nm, D LB6 and IR LB7 and MLB7Y @ 1045 - 1065nm, DIR LB2 @ 1450 - 1650nm, DI LB3 and R LB3Y @ 1651 - 1775nm, DI LB4 and R LB3Y @ 1776 - 3000nm & 5200 - 11,000nm

Filtermaterial:
Polymer

Filter:
LS19

Art:
Adjustable Temples Wrap Around

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)