

Laser ZX20, 100 mW, 660 nm, 60°



Produkt #19-436 3-4 TAGE

- 1 + **€1.148,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€1.148,00
Stk. 10+
€1.032,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50

Ausgangsleistung (mW):
100

Leistungsstabilität (%):
±3

Wellenlänge (nm):

660.00
Gewicht (g): 90
IEC-Klasse: 3R
Gehäuselänge (mm): 97
Gehäusedurchmesser (mm): 20
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Treffpunktlage (mrad): <0.8
Punktstabilität (µrad/°C): <10
Modulationsfrequenz (kHz): 400
Art: Homogeneous Line
Hersteller: Z-Laser
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIa
Farbe: Red
Stecker: 5 pins, M12
Auffächerungswinkel (°): 60.00
Fokusbereich: 100mm to Collimation
Eingangsspannung (V): 5 - 30 DC

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen