

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)



Produkt **#89-389**

KONTAKT



1



€995,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€995,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:

Pixelink
Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #26-179
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: PL-D
Modellnummer: PL-D775CU-BL
Sensortyp: ON Semi MT9P006
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/2.5"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (µm): 2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm): 5.7 x 4.28
Bildrate (fps): 15.00
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: 107µs - 2s
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: 1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 35.8
Mount: C-Mount
Gehäuse: Board Level
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 60
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: 8-pin Molex 1.25mm Pitch
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0
Betriebssystem: Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

