

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #17-821

3-4 TAGE

-

1

+

€1.595,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.595,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Vide Ausgang:
USB 3.0

Typ:
Microscopy Camera

Hersteller:
Pixelink

Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter

Bufferspeicher:
Not Specified

Kamera-Familie: M-Series
Modellnummer: M5C-CYL
Sensortyp: ON Semi Vita 5000
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 5.30
Pixel (h x v): 2,592 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 4.8 x 4.8
Sensorfläche, h x v (mm): 12.4 x 9.8
Bildrate (fps): 75.30
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: Not Specified
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: None
Synchronisation: Software Trigger
Größe (mm): 82.69 x 54.01 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 218.5
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 53
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: None
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen