

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Produkt #36-556

3-4 TAGE

-

 1

+

€2.015,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.015,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Red

Modellnummer:
DL225-100625IC

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Größe (mm):
177 L x 110 W x 113 T

Wellenlänge (nm): 625.00
Gewicht (g): 1396.2
Arbeitsabstand (mm): 25
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Diffuse Axial
Betriebsmodus: Constant
Aperturgröße: ~4" x 4"

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)

