



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#16-402** 3-4TAGE



1



€72,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€72,00

Stk. 11+

€63,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Dichte (g/cm³):
3.59

Glas-/Filternummer: SCHOTT BG36
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Brechungsindex n_d: 1.69
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 657
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-IR
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--