

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #18-496 3-4 Tage

-

 1

+

€31,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€31,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Dichte (g/cm³):
2.53

Glas-/Filternummer: SCHOTT KG1
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.52
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 599
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: IR Cut-Off Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--