

# Wärme absorbierender Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT KG 3, 25 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #19-324 3-4 Tage

- 1 + **€48,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-10                       |
| €48,00                          |
| Stk. 11+                        |
| €42,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.00

Dichte (g/cm³):  
2.52

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">SCHOTT KG3</a>          |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Heat Absorbing Glass |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>300 Maximum                    |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                  |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.51                      |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                              |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>581                     |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.1                                   |
| <b>Typ:</b><br>IR Cut-Off Filter                                  |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                               |
| <b>Reflexionsfaktor P<sub>d</sub>:</b><br>0.92                    |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>300 - 2700                    |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
|------------------------------------------------------------|