

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #19-326 3-4 Tage

-

1

+

€48,00

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| + WARENKORB                     |  |
| Stk. 1-10                       |  |
| €48,00                          |  |
| Stk. 11+                        |  |
| €42,00                          |  |
| Mengenrabatte                   |  |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |  |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Downloadbereich            |  |
| Durchmesser (mm):<br>25.00 |  |
| Dichte (g/cm³):<br>2.52    |  |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">SCHOTT KG3</a>          |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Heat Absorbing Glass |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>300 Maximum                    |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                  |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.51                      |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                              |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>581                     |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.00 ±0.2                                   |
| <b>Typ:</b><br>IR Cut-Off Filter                                  |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                               |
| <b>Reflexionsfaktor P<sub>d</sub>:</b><br>0.92                    |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>300 - 2700                    |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
|------------------------------------------------------------|