

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #16-719 3-4TAGE

-

1

+

€93,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€93,00

Stk. 11+

€82,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Optische Dichte OD:
0.1 ±0.006 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG11](#)

Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 481
Dicke (mm): 0.60
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 79.43 ±1.03% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform