


SCHOTT NG11, 0,15 OD, 50 mm qu., absorbierender ND-Filter

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#14-042** Lagernd

-

1

+

€93,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€93,00

Stk. 11+

€82,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Optische Dichte OD:
0.15 ±0.006 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG11](#)

Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.50
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 481
Dicke (mm): 1.10
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 70.79 ±0.92% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen