


SCHOTT NG9 absorbierender ND-Filter, 2,6 OD, 12,5 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#16-653** Lagernd

1 **€26,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€26,00

Stk. 11+

€23,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Optische Dichte OD:
2.6 ±0.07 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG9](#)

Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 470
Dicke (mm): 1.90
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 0.250 ±0.043% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform