



SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas VG20, 12,5 mm Durchmesser, 3 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#16-397** 3-4 TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)

- 1 + **€47,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€47,00
Stk. 11+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
500.00

Dichte (g/cm³): 2.85
Glas-/Filternummer: SCHOTT VG20
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Green
Brechungsindex n_d: 1.54
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 390
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--