

IDS USB3 Monochromkamera U3-3860CP-M-GL, 1/2,8“

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)



Produkt **#16-541** [KONTAKT](#)

Ähnliche Kameras

- 1 + **€725,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€725,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: IDS Imaging
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: uEye+ CP
Modellnummer: U3-3860CP-M-GL Rev.2.2
Sensortyp: Sony IMX290
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/2.8"
Auflösung (Megapixel): 2.12
Pixel (h x v): 1,936 x 1,096
Pixelgröße, h x v (µm): 2.90 x 2.90
Sensorfläche, h x v (mm): 5.61 x 3.18
Bildrate (fps): 135.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 11µs - 2s
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1.5 - 2.6
GPIOs: 2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO)
Größe (mm): 29.0 x 29.0 x 29.0 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 47
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)

