

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



VZM™ 600i

Produkt #88-399

3-4 TAGE



1



€1.120,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.120,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
148.05

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
6.4 - 1.0mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
8.8 - 1.4mm

Filtergewinde:
M22.5 x 0.50

Max. Durchmesser (mm):

30.00
Gewicht (g): 250.00
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±3
Auflösung, Objektraum: 87 lp/mm - 176 lp/mm
Auflösung, Bildraum: 87 lp/mm - 29 lp/mm
Zoombereich: 6:1
Typ: Zoom Lens
Vergrößerung PMAG: 1.0X - 6.0X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 60.00
Mount: C-Mount
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen