

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Produkt **#36-551**

3-4 Tage



1



€653,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€653,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:

White

Modellnummer:

DL225-025VHIIC

Betriebstemperatur (°C):

0 to +60

Größe (mm):

106 L x 33 W x 36 T

Gewicht (g): 187.89
Arbeitsabstand (mm): 25
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Diffuse Axial
Betriebsmodus: Constant
Aperturgröße: ~1.1"x1.1"

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)