

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Produkt #36-555 KONTAKT



1



€2.015,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.015,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:

White

Modellnummer:

DL225-100WHIC

Betriebstemperatur (°C):

0 to +60

Größe (mm):

177 L x110 W x113 T

Gewicht (g): 1396.2
Arbeitsabstand (mm): 25
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Diffuse Axial
Betriebsmodus: Constant
Aperturgröße: ~4" x4"

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)

