

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #12-708

3-4 TAGE



1



€280,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€280,00

Stk. 6+

€252,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Green

Optische Dichte OD:
>5 @ 190 - 400nm
>4 @ 808 - 840nm
>5 @ 840 - 950nm

>7 @ 950 - 1080nm
>5 @ 1080 - 1090nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
59

Zertifizierung EN 207/208:
D LB8, IR LB4, + MLB6Y @ 190-315nm, DIRMLB5 @ 315-425nm, DIRMLB3 @ 790-808nm, DIRMLB4 808-840nm, DIRMLB5 @ 840-950nm, D LB6 + IRM LB7 @ 950-1,080nm, DIRMLB5 S @ 1,080-1,090nm

Filtermaterial:
Polymer

Filter:
LS13

Art:
Goggles

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)